

AL1430



IO-Linkmaster med EtherCAT-interface

IO-Link Master PFL EC 4P IP67



Applikation	
Applikation	I/O-moduler för fältmontage
Seriekoppling	Spänningsmatning; fältbussinterface
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	20...30 DC; (US ; till SELV/PELV)
Strömförbrukning [mA]	300...3900; (US)
Skyddsklass	III
Extra spänningsförsörjning [V]	20...30 DC; (UA)
Ställdonsförsörjning UA	
Max. strömbelastning totalt [A]	8
Belastningsström per ingång [A]	2; (inställbar: 0...2; Fabriksinställning: 2)
Givarförsörjning US	
Max. strömbelastning totalt [A]	3,6
Belastningsström per ingång [A]	2; (inställbar: 0...2; Fabriksinställning: 0,45)
In- / utgångar	
Totalt antal ingångar och utgångar	8; (konfigurerbar)



IO-Linkmaster med EtherCAT-interface

IO-Link Master PFL EC 4P IP67

Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 8	
Ingångar			
Antal kopplingsingångar		4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1)	
Kopplingsnivå Hög	[V]	11...30	
Kopplingsnivå Låg	[V]	0...5	
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja	
Utgångar			
Antal kopplingsutgångar		8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2)	
Kortslutningssäker		ja	
Ställdonsförsörjning UA			
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	2000	
Givarförsörjning US			
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	2000	
Gränssnitt			
Kommunikationsinterface		Ethernet; IO-Link	
Ethernet - EtherCAT			
Överföringsstandard		100Base-TX	
Överföringshastighet		100 MBit/s	
Protokoll		EtherCAT	
Fabriksinställning		MAC-adress: se etikett	
Notering på gränssnitten		AoE (ADS over EtherCAT)	
		CoE (CANopen over EtherCAT)	
		EoE (Ethernet over EtherCAT)	
		FoE (File Access over EtherCAT)	
IO-Link Master			
Typ av transmission		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link revision		1.1	
Antal utgångar Klass B		4	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60	
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85	
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90	
Kapslingsklass		IP 65; IP 66; IP 67	
Skyddsklass (NEMA 250)		6P	
Föroreningsgrad		2	
Kemiska medier		ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA
Godkännanden / tester			
EMC		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-4	
Stöttålighet		DIN EN 60068-2-27	



IO-Linkmaster med EtherCAT-interface

IO-Link Master PFL EC 4P IP67

Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	

Mekaniska data

Vikt	[g]	312,6
Material	kapsling: PA orange; Honkontakt: Mässing förnicklad	
Tätningmaterial	FKM	

Anmärkning

Anmärkning	För ytterligare information, se bruksanvisningen.	
Förpackning	1 antal	

Elektrisk anslutning

Elektrisk anslutning - Ethernet

Anslutning: M12; kodning: D; Packning: FKM




IN / OUT XF1, XF2

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	inte använd

Elektrisk anslutning - Processanslutning

Anslutning: M12; kodning: A; Packning: FKM



IO-Link Port Class B X1...X4

1	Spänningsförsörjning, givare (US) L +
2	ställdonsförsörjning / Digital utgång (UA) L+
3	Spänningsförsörjning, givare (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	ställdonsförsörjning (UA) L-

IO-Linkmaster med EtherCAT-interface

IO-Link Master PFL EC 4P IP67

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning IN

Anslutning: M12; kodning: L



XD1

1	+ 24 V DC (US) brun
2	GND (UA) vit
3	GND (US) blå
4	+ 24 V DC (UA) svart
5	FE grå

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning OUT

Anslutning: M12; kodning: L; Packning: FKM



XD2

1	+ 24 V DC (US) brun
2	GND (UA) vit
3	GND (US) blå
4	+ 24 V DC (UA) svart
5	FE grå