




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC505A + E7000A

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Etikett
2 Styrspår för infrarödadapter



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	240

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4
-----------------------	----------------------------

Ingångar

Antal kopplingsingångar		4
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	20...30
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	200
Ingångsström Hög	[mA]	6...10
Ingångsström Låg	[mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 11
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Utgångar						
Elektriskt utförande		AS-i				
Driftförhållanden						
Omgivningstemperatur		[°C] 0...40				
Kapslingsklass		IP 67				
Godkännanden / tester						
ATEX-märkning		 II 3G EEx nA II T6 X				
		 II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC		EN 50295				
AS-i-klassificering						
AS-i version		2.1				
AS-I adressering		IR-adressering är möjligt				
Utökat adresseringsläge		nej				
AS-i profil		S-0.0.E				
AS-i I/O-konfigurering		[hex] 0				
AS-i ID-kod		[hex] 0.E				
AS-i certifikat under bearbetning		ja				
Databitar		Databit	D0	D1	D2	D3
		Honkontakt	I-1	I-2	I-3	I-4
		Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekaniska data						
Monteringstyp		AS-i anslutning via FC-underdel				
Material		PBT				
Displayer / manöverelement						
Display		drift		LED, grön		
		Fel		LED, röd		
		Funktion		LED, gul		
Tillbehör						
Ingående delar		Modulunderdel, AC5000				
Anmärkning						
Anmärkning		Koppla inga av följande punkter till en extern potential:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.				
		Använd M12-stickkontaktanslutningar med sexkant-kopplingsmuttrar, åtdragningsmoment 0,8Nm.				
Förpackning		1 antal				



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Elektrisk anslutning

Anslutning: M12; kodning: A



	Ingångar
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2+4	Dataingång internt byglad
3	Spänningsförsörjning, givare L-