


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC508A + E7000A

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Etikett
2 Styrspår för infrarödadapter



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	50
Max. strömbelastning totalt	[A]	2
Integrerad "Watchdog"		ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 4
-----------------------	----------------------------

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Antal kopplingsutgångar	4
Krets	PNP
Spänningsområde DC	[V] 15...30; (enligt PELV)
Max. strömbelastning per utgång	[mA] 1000; (användarkategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kortslutningssäker	ja
Galvaniskt avskilda	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C] 0...40
----------------------	-------------



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

ATEX-märkning	II 3G EEx nA II T6 X
	II 3D T60 °C IP 67 X
EMC	EN 50295

AS-i-klassificering

AS-i version	2.1				
AS-I adressering	IR-adressering är möjligt				
Utökat adresseringsläge	nej				
AS-i profil	S-8.0.E				
AS-i I/O-konfigurering [hex]	8				
AS-i ID-kod [hex]	0.E				
AS-i certifikat under bearbetning	ja				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Honkontakt	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4

Mekaniska data

Monteringstyp	AS-i anslutning via FC-E-underdel
Material	PBT

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Fel	LED, röd
	Funktion	LED, gul

Tillbehör

Ingående delar	AC5003
----------------	--------

Anmärkning

Anmärkning	Använd M12-stickkontaktanslutningar med sexkant-kopplingsmuttrar, åtdragningsmoment 0,8Nm.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens nedre del, FK-E:

Anslutning: M12; kodning: A

