




AS-Interface CANopen gate

ControllerE 1Mstr CO RS232

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC1331
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation	
Applikation	decentraliserad controller; CANopen gateway
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	24 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning [mA]	< 500
Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	10
Max. effektförbrukning [VA]	10
Antal AS-i Mastrar	1
Gränssnitt	
Kommunikationsinterface	RS232; CAN
CAN	
Antal Can Interfaces	1



AS-Interface CANopen gate

ControllerE 1Mstr CO RS232

Protokoll		CANopen	
Användartyp		Dataöverföring	
RS232			
Antal RS232 Intefaces		1	
Överföringshastighet		9600...115200 Baud	
Kontakttyp		RJ11	
Användartyp		Programmering	
Notering på gränssnitten		elektriskt isolerad	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60	
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70	
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95	
Kapslingsklass		IP 20	
AS-i-klassificering			
AS-i version		2.1	
AS-i huvudprofil		M3	
AS-i certifikat		61107	
Mekaniska data			
Kapsling		Hölje för montering på DIN-skena	
Material		Aluminium; stålbleck förzinkat	
Displayer / manöverelement			
Display	Funktion	3 x LED, röd	
		2 x LED, grön	
		2 x LED, gul	
		fullgrafik LCD-display	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	
Elektrisk anslutning			
Anslutning			

