




AS-Interface Ethernet/IP gateway med PLC

Control.E 2Mstr ET IP RS232

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation	
Applikation	Användning som decentraliserad styrning och Ethernet IP Gateway / webserver
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	24 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning [mA]	< 400
Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	10
Max. effektförbrukning [VA]	10
Antal AS-i Mastrar	2
Gränssnitt	
Kommunikationsinterface	RS232; Ethernet
Ethernet	
Överföringshastighet	10; 100
Protokoll	EtherNet/IP; IP
Användartyp	Dataöverföring
Notering på gränssnitten	CIP protokoll EtherNet/IP server grupp 2 och 3



AS-Interface Ethernet/IP gateway med PLC

Control.E 2Mstr ET IP RS232

RS232

Antal RS232 Interfaces	1
Överföringshastighet	9600...115200 Baud
Kontakttyp	RJ11
Användartyp	Programmering
Notering på gränssnitten	elektriskt isolerad

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	0...60
Lagringstemperatur [°C]	-20...70
Max. relativ luftfuktighet [%]	95
Kapslingsklass	IP 20

AS-i-klassificering

AS-i version	2.1
AS-i huvudprofil	M1e

Mekaniska data

Kapsling	Hölje för montering på DIN-skena
Material	Aluminium; stålbleck förzinkat

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	3 x LED, röd
		4 x LED, grön
		2 x LED, gul
		fullgrafik LCD-display

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning

