




AS-Interface Profibus DP Gateway med PLC

ControllerE 2Mstr DP RS232

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



| Applikation                     |                                                 |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| Applikation                     | decentraliserad controller; PROFIBUS DP gateway |       |
| Elektriska data                 |                                                 |       |
| Anslutningsspänning             | [V]                                             | 24 DC |
| Isolationsklassning             | [V]                                             | 500   |
| Strömförbrukning                | [mA]                                            | < 500 |
| Max. strömförbrukning från AS-i | [mA]                                            | 10    |
| Max. effektförbrukning          | [VA]                                            | 10    |
| Antal AS-i Mastrar              |                                                 | 2     |
| Isolering                       |                                                 | ja    |
| Gränssnitt                      |                                                 |       |
| Kommunikationsinterface         | RS232; PROFIBUS                                 |       |
| PROFIBUS                        |                                                 |       |
| Överföringsstandard             | EN 50170                                        |       |



## AS-Interface Profibus DP Gateway med PLC

ControllerE 2Mstr DP RS232

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Överföringshastighet     | 12 MBaud              |
| Protokoll                | Profibus DP           |
| Användartyp              | Dataöverföring        |
| Notering på gränssnitten | Diagnostikmeddelanden |

## RS232

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Antal RS232 Intefaces    | 1                   |
| Överföringshastighet     | 9600...115200 Baud  |
| Kontakttyp               | RJ11                |
| Användartyp              | Programmering       |
| Notering på gränssnitten | elektriskt isolerad |

## Driftförhållanden

|                            |      |          |
|----------------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur       | [°C] | 0...60   |
| Lagringstemperatur         | [°C] | -20...70 |
| Max. relativ luftfuktighet | [%]  | 95       |
| Kapslingsklass             |      | IP 20    |

## AS-i-klassificering

|                  |     |
|------------------|-----|
| AS-i version     | 2.1 |
| AS-i huvudprofil | M3  |

## Mekaniska data

|          |      |                                  |
|----------|------|----------------------------------|
| Kapsling |      | Hölje för montering på DIN-skena |
| Mått     | [mm] | 86 x 131 x 107                   |
| Material |      | Aluminium; stålbleck förzinkat   |

## Displayer / manöverelement

|         |          |                        |
|---------|----------|------------------------|
| Display | Funktion | 3 x LED, röd           |
|         |          | 3 x LED, grön          |
|         |          | 3 x LED, gul           |
|         |          | fullgrafik LCD-display |

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

## Elektrisk anslutning

## Anslutning

