AC2416


AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2465

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation		
Applikation		fältmontage
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 242
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Integrerad "Watchdog"		ja
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		4; (bidirektionell)
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	20...30
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	200
Ingångsström Hög	[mA]	> 5
Ingångsström Låg	[mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 10

AC2416

AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja				
Utgångar						
Elektriskt utförande		AS-i				
Antal kopplingsutgångar		4				
Krets		PNP				
Spänningsområde DC	[V]	10...30; (enligt PELV; via Rundkabel)				
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	2000				
Kortslutningssäker		ja				
Galvaniskt avskilda		ja				
Driftförhållanden						
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80				
Kapslingsklass		IP 67				
Godkännanden / tester						
EMC		EN 50295				
AS-i-klassificering						
AS-i profil		S-7.0				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7				
AS-i ID-kod	[hex]	0				
AS-i certifikat		05901				
Databitar		Databit	D0	D1	D2	D3
		bidirektionell	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Mekaniska data						
Material		PUR				
Displayer / manöverelement						
Display		drift	LED, grön			
		Funktion	LED, gul			
Anmärkning						
Anmärkning		In och utgångar måste vara elektriskt åtskilda.				
Förpackning		1 antal				

AC2416


AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
GN/YE =	grön/gul
WH =	vit

; kodning: A



	Ingångar
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2+4	Dataingång internt byglad
3	Spänningsförsörjning, givare L-