


AS-Interface CompactLine modul

CompactLine 8DI M12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC5210

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 AS-i Spänningsförsörjning
 2 Styrspår för infrarödadapter
 3 jordningsfjäder



Applikation

Applikation

fältmontage

Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus)

Max. strömförbrukning från AS-i [mA] 250

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsingångar: 8

Ingångar

Antal kopplingsingångar

8; (2 x Slave)

Ingångskrets för kopplingsingång

PNP

Spänningsförsörjning, givare

AS-i

Spänningsmatning [V]

20...30; (Driftspänning "supply class 2" enligt cULus)



AS-Interface CompactLine modul

CompactLine 8DI M12

Max. total belastningsström för ingångar [mA]	200; (per slav)
Ingångsström Hög [mA]	6...10
Ingångsström Låg [mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög [V]	> 11
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
----------------------	------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-klassificering

AS-i version	2.1				
AS-I adressering	IR-adressering är möjligt				
Utökat adresseringsläge	nej				
AS-i profil	S-0.1.E				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	0			
AS-i ID-kod	[hex]	1.E			
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Ingång	1	2	3	4
	Honkontakt	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	4	2 4	4	2 4

Mekaniska data

Monteringstyp	AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar
Mått [mm]	60 x 152 x 24,4
Material	PUR

Displayer / manöverelement


Display	drift	LED, grön
	Fel	LED, röd
	Funktion	LED, gul

Anmärkning

Anmärkning	Koppla inga av följande punkter till en extern potential: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning



Anslutning: M12