




AS-Interface PCB-modul (kretskort)

Valvehead module 4DI 3DO T



Applikation		
Applikation	Hölje för panelmontering	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 200
Max. strömbelastning totalt	[A]	0,18; (total ström för alla in och utgångar försörjda från AS-ii: 180 mA)
Integrerad "Watchdog"	ja	
In- / utgångar		
Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 3	
Ingångar		
Antal kopplingsingångar	4	
Ingångskrets för kopplingsingång	PNP	
Spänningsförsörjning, givare	AS-i	
Spänningsmatning	[V]	20...30; (DC)
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja	
Utgångar		
Elektriskt utförande	PNP	
Antal kopplingsutgångar	3	
Spänningsområde DC	[V]	18...30; (DC)
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	100; (notera strömlasten för alla in- och utgångar)
Kortslutningssäker	ja	
Ställdonsförsörjning för utgångarna	AS-i	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 20	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	



AS-Interface PCB-modul (kretskort)

Valvehead module 4DI 3DO T

AS-i-klassificering						
AS-i version		2.1				
Utökat adresseringsläge		ja				
AS-i huvudprofil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-7.A.F				
AS-i I/O-konfigurering		[hex]	7			
AS-i ID-kod		[hex]	A.F			
Databitar		Databit	D0	D1	D2	D3
		Ingång	I-1	I-2	I-3	I-4
		Utgång	O-1	O-2	O-3	-
Mekaniska data						
Vikt		[g]	80			
Kapsling			kapslad plasthölje			
Mått		[mm]	16 x 88 x 41			
Anmärkning						
Anmärkning		AS-i modulen är en kretskortslösning för en AS-i slav, försörjning via AS-i				
		En watchdog funktion stänger av utgångarna om det inte är någon kommunikation på AS-i kabeln.				
Förpackning			1 antal			
Elektrisk anslutning						
kabel: 0,2 m						
brun	AS-i +					
blå	AS-i -					
röd	+					
svart	0 V					
vit	I-4					
gul	O-3					
vit	I-3					
gul	O-2					
vit	I-2					
gul	O-1					
vit	I-1					