




Passiv spänningsfördelare

ProcessLine 8SB IP69K



Beroende på version kan vissa LEDs vara inaktiva



Applikation		
Utförande		AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
Applikation		hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Elektriska data		
Skyddsklass		III
Överströmsavkänning		ja; (4400 mA ± 200 mA)
AS-i funktion		
Anslutningsspänning	[V]	18...31,6 DC; (AS-i)
Strömförbrukning	[mA]	4000; (AS-i)



Passiv spänningsfördelare

ProcessLine 8SB IP69K

Extra spänningsförsörjning	[V]	15...30 DC; (AUX)
Max. strömförsörjning från extern matning	[mA]	4000; (AUX)
IO-Link funktion		
Anslutningsspänning	[V]	20...30 DC; (US)
Strömförbrukning	[mA]	4000; (US)
Extra spänningsförsörjning	[V]	20...30 DC; (UA)
Max. strömförsörjning från extern matning	[mA]	4000; (UA)
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90; (ej kondenserande)
Max. höjd över havet	[m]	4000
Kapslingsklass		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (skyddskåpor i rostfritt stål: IP 69K)
Skyddsklass (NEMA 250)		6P
Föroreningsgrad		2
Kemiska medier	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Godkännanden / tester		
EMC	EN 62026-2	
	IEC 61000-6-2	
Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		379
Mekaniska data		
Vikt	[g]	391,2
Mått	[mm]	208 x 59,3 x 38,4
Material		kapsling: PA grå; han-/honkontakter: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Displayer / manöverelement		
Display	drift	LED, grön AS-i / AUX / US / UA
	Fel	LED, röd
Elektrisk anslutning		
Modulanslutning		M12
Anmärkning		
Förpackning		1 antal



Passiv spänningsfördelare

ProcessLine 8SB IP69K

Elektrisk anslutning - Power IN

Anslutning: M12; kodning: A; Åtdragningsmoment: 0,6...0,8 Nm



AS-i funktion


1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

IO-Link funktion

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

Elektrisk anslutning - Power OUT

Anslutning: M12; kodning: A; Åtdragningsmoment: 0,6...0,8 Nm



AS-i funktion 1...8

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

IO-Link funktion 1...8

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.