


ANT512



RFID läs/skrivhuvud LF

DTRLF MCRWIDUS01



- 1 LED gul
2 LED grön



Applikation

Applikation	Detektering av föremål på transportsystem
Radiogodkännande för	USA; Kanada; EU/RED; Australien; Kina; Taiwan; Indien; Sydkorea; Singapore; Malaysia; Storbritannien; Nya Zeeland
Hänvisning till radiogodkännande	Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under "Nedladdningar".

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	24 DC
Strömförbrukning [mA]	< 50
Skyddsklass	III
Arbetsfrekvens [MHz]	0,125

Område

Rörelsehastighet [m/s]	< 0,5
Avstånd läs/skrivhuvuden framsida [mm]	400
Avstånd läs/skrivhuvuden sidan [mm]	400
Avstånd till ID-tag [mm]	Läsning : ≤ 60 (statisk) Skriver : ≤ 55 (statisk) referenstag : E80360



RFID läs/skrivhuvud LF

DTRLF MCRWIDUS01

Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	DATA / DTE10x	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67; IP 69K	
Godkännanden / tester		
Stöttålighet	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	536
Mekaniska data		
Vikt	[g]	185
Hölje	rektangulär	
Sensorytan	5 positioner valbara	
Mått	[mm]	40 x 40 x 54
Material	kapsling: PA; metalldelar: rostfritt stål	
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
	taggkommunikation	1 x LED, gul
Anmärkning		
Anmärkning	För avstånd till andra ID-tags, se respektive datablad (E803xx)	
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12, vridbart, låsande; kodning: A		
		



RFID läs/skrivhuvud LF

DTRLF MCRWIDUS01

Anslutning

