

CR3114




GPS/GSM modem med CAN interface

R360/CANremote 3G/GPS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: CR3158
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation		
Radiogodkännande för		USA; EU/RED
Hänvisning till radiogodkännande		Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under “Nedladdningar”.
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	6...32 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))
Gränssnitt		
Antal Can Interfaces		1
Protokoll		CANopen
Mobilfunk		
Sändningseffekt	[mW]	1928
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-30...75



GPS/GSM modem med CAN interface

R360/CANremote 3G/GPS

Lagringstemperatur [°C]	15...25
Kapslingsklass	IP 65; (för enhet med skruvanslutning)

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV kontakturladdning / 8 kV lufturladdning
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV på matarledningar / 1 kV på signalledningar
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV på matarledningar
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	Klass B
	CISPR 25	utstrålande / uppfyllt

Mekaniska data

Vikt [g]	754,5
Mått [mm]	120,5 x 126 x 42
Material	Aluminium pulverlackerad

Displayer / manöverelement

Display	status	4 x LED, röd/grön
---------	--------	-------------------

Dataminnen


Realtidsur	ja; med sleep and wakeup mode
------------	-------------------------------

Anmärkning

Anmärkning	Sätt enheten i drift med endast anslutna antenner.
	Singapore ej godkänd för användning endast för export
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - antennterminaler

Anslutning: 1 x SMA kontakt



SMA kontakt

1	GPS
2	skärm



GPS/GSM modem med CAN interface

R360/CANremote 3G/GPS

Elektrisk anslutning - antennterminaler

Anslutning: 1 x FME kontakt




FME kontakt

1	GSM
2	skärm

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



1	GND
2	L +
3	Digital ingång
4	CAN_H
5	CAN_L