


CR3121



ISOBUS gateway

ISOBUS Gateway/VT





Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	12...27 DC
Strömförbrukning	[mA]	11...48
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface		CAN
Antal Can Interfaces		2
CAN		
Överföringshastighet		250 (125...1000) kBaud
Interface		CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Termineringsmotstånd		ja; (intern ; 120 Ohm; kan inte avaktiveras)
ISOBUS		
Överföringshastighet		250 kBaud
Interface		CAN Interface ISO 11783
Termineringsmotstånd		nej



ISOBUS gateway

ISOBUS Gateway/VT

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...80
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	190,1
Monteringstyp		panel / kontrollskåp
Mått	[mm]	72 x 104 x 29
Material		kapsling: PA 12 svart
Displayer / manöverelement		
Display	status	1 x LED, grön/röd
	Anslutningsspänning	1 x LED, grön/röd
Hårdvara		
Processor		ARM Cortex M4 32 bit
Programminne		1,5 MB Flash
Arbetsminne		RAM: 320 kB FRAM: 16 kB
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - CAN		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		
		
1	n.c.	
2	n.c.	
3	n.c.	
4	CAN_H	
5	CAN_L	
Elektrisk anslutning - ISOBUS		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		
		
1	n.c.	
2	VBB	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	