


AC2310



AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12



- 1 givare 1
- 2 givare 2



Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		AS-i
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Mått	[mm]	55 x 60 x 35
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning	[mA]	< 160
Utgångar		
Elektriskt utförande		AS-i
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	100
Kortslutningssäker		ja
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	4



AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		394
AS-i-klassificering		
AS-i version		2.1
Utökat adresseringsläge		nej
AS-i I/O-konfigurering [hex]		7
AS-i ID-kod [hex]		F.F
AS-i certifikat		75003
Mekaniska data		
Vikt	[g]	179,5
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	55 x 60 x 35
Material		PBT; PC
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, gul
	Fel	LED, röd
Tillbehör		
Ingående delar		Monteringsfäste
		insexskruvar: 2 x M5 x 35
		packningar: 2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Elektrisk anslutning - Honkontakt		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål (1.4305 / 303)		
Utgångar		
3	Extern spänning -	
4	Binär utgång 1 +	

AC2310



AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon


DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål (1.4305 / 303)



Anslutning



Elektrisk anslutning

1	AS-i +
3	AS-i -