



Utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

D100/230VAC/3-CHANNEL

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produkttegenskaper

Kapsling	Hölje för montering på DIN-skena
Mått [mm]	75 x 100 x 110

Applikation

Applikation	utvärdering av pulssekvenser med hänvisning till att nå lägsta rotationshastighet i fabriker; centrifuger; piggar
-------------	---

Elektriska data

Nominell spänning AC [V]	< 230
Nominell spänning DC [V]	24
Nominell spänningstolerans [%]	10
Nominell spänningstolerans 2 [%]	10
Nominell frekvens AC [Hz]	50...60
Extrakraft för givare DC [V]	24

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal reläutgångar: 3
-----------------------	-----------------------

Utgångar

Antal reläutgångar	3
Kontaktbelastning	4 A / 250 V AC (30 V DC)

Mät-/ Inställningsområde

Inställningsområde [Imp/min]	50...500
------------------------------	----------

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [% av Sr]	< 5
Repeternoggrannhet [% av Sr]	< 5

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	0...55
Kapslingsklass	IP 40



Utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

D100/230VAC/3-CHANNEL

Kapslingsklass anslutningsklämmor	IP 20	
Mekaniska data		
Kapsling	Hölje för montering på DIN-skena	
Mått [mm]	75 x 100 x 110	
Material	plast	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, grön
	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Anmärkning	*) specialdesign	
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...2.5 mm²		
Anslutning		