


Utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

D100/250VAC

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Monteras på DIN-skena



Produktegenskaper

Hölje	Hölje för montering på DIN-skena
Mått [mm]	75 x 55 x 110

Applikation

Applikation	universell utvärdering av pulssekvenser, för övervakning av över- eller underskridande ; Varvtalsövervakning
-------------	--

Elektriska data

Nominell spänning AC [V]	< 250
Nominell spänning DC [V]	24
Nominell spänningstolerans [%]	10
Nominell spänningstolerans 2 [%]	10
Nominell frekvens AC [Hz]	50...60
Extrakraft för givare DC [V]	24; (≤ 30 mA)

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal reläutgångar: 1
-----------------------	-----------------------

Utgångar

Antal reläutgångar	1
Kontaktbelastning	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Mät- / Inställningsområde

Inställningsområde [Imp/min]	5...5000
------------------------------	----------

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [% av Sr]	5...100
Repeternoggrannhet [% av Sr]	1



Utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

D100/250VAC

Reaktionstider		
Startfördröjning	[s]	0,5...15
Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt	Finjustering inom området med potentiometer	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklass		IP 40
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20
Mekaniska data		
Hölje	Hölje för montering på DIN-skena	
Mått	[mm]	75 x 55 x 110
Material	plast	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	LED, grön
	drift	1 x LED, grön
Elektrisk anslutning		
Anslutning		

