



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available



Produktegenskaper

Hölje Hölje för montering på DIN-skena

Applikation

Applikation universell utvärdering av pulssekvenser, för övervakning av över- eller underskridande ; Varvtalsövervakning

Elektriska data

Nominell spänning AC	[V]	< 230
Nominell spänning DC	[V]	24
Nominell spänningstolerans	[%]	10
Nominell spänningstolerans 2	[%]	10
Nominell frekvens AC	[Hz]	50...60
Extrakraft för givare DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

In- / utgångar

Antal in och utgångar Antal analogutgångar: 1; Antal reläutgångar: 1

Utgångar

Antal reläutgångar	1
Kontaktbelastning	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Antal analogutgångar	1
Analog strömutgång	[mA] 0...20
Max. skenbart motstånd	[Ω] 500

Mät- / Inställningsområde

Inställningsområde [Imp/min] 500...5000



Utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

D100/230VAC/4-20mA

Noggrannhet / Avvikelse		
Hysteres	[% av Sr]	5...100
Repeternoggrannhet	[% av Sr]	1
Reaktionstider		
Startfördröjning	[s]	0,5...15
Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt	Finjustering inom området med potentiometer	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...70
Kapslingsklass	IP 40	
Kapslingsklass anslutningsklämmor	IP 20	
Mekaniska data		
Hölje	Hölje för montering på DIN-skena	
Material	plast	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	LED, röd
Elektrisk anslutning		
Anslutning		