



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: DD2503

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available



Produktegenskaper

Hölje	Hölje för montering på DIN-skena
-------	----------------------------------

Applikation

Applikation	pulsutvärderingssystem med μ -processor för frekvens; ; rotationshastighet; hastighet; pulser och maskinckler
-------------	--

Elektriska data

Nominell spänning AC	[V]	< 230
Nominell spänning DC	[V]	24
Nominell spänningstolerans	[%]	10
Nominell spänningstolerans 2	[%]	10
Nominell frekvens AC	[Hz]	50...60
Effektförbrukning	[W]	3

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal analogutgångar: 1; Antal reläutgångar: 2
-----------------------	--

Utgångar

Antal reläutgångar	2
Kontaktbelastning	8 A (1250 VA / 250 V AC)
Antal analogutgångar	1
Analog strömutgång	[mA] 4...20
Max. skenbart motstånd	[Ω] 500



MONITOR

MONITOR/FR-1 /230VAC

Mät-/ Inställningsområde		
Inställningsområde [Hz]	[Hz]	0,1...1000
Inställningsområde	[Imp/min]	1...60000
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Max. relativ luftfuktighet	[%]	75
Kapslingsklass		IP 50
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61010	: 2001
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-3	: 2007
	EN 61000-6-2	: 2005
Mekaniska data		
Vikt	[g]	0,365
Hölje		Hölje för montering på DIN-skena
Material		plast
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	LED, grön
		LCD-Display
Anmärkning		
Anmärkning	enheten är i enlighet med överspänningsklass II och föroreningsgrad 2	
Elektrisk anslutning		
två-kammarterminaler: 2 x ...2,5 mm²		
1	DC anslutningsspänning (L-)	
2	DC anslutningsspänning (L+)	
3	Strömförsörjning Transistorutgångar (L+)	
4	givarsignal pnp	
5	DC Spänningsförsörjning, givare (L+)	
6	DC Spänningsförsörjning, givare (L-)	
7	AC anslutningsspänning	
8	AC anslutningsspänning	
9	inte använd	
10	givarsignal npn	
11	inte använd	
12	inte använd	
13	relä 1 Gemensam anslutning	
14	relä 1 slutande	
15	relä 1 brytande	
16	Transistorutgång 1 pnp	
17	Reset 1 pnp	
18	Reset 2 pnp	
19	relä 2 Gemensam anslutning	
20	relä 2 slutande	
21	relä 2 brytande	
22	Analog utgång (+)	
23	Analog utgång (-)	
24	Transistorutgång 2 pnp	