


AL1202



IO-Linkmaster med Profinet-interface

IO-Link Master PL PN 8P IP67



Applikation		
Applikation		I/O-moduler för fältmontage
Seriekoppling		Spänningsmatning; fältbussinterface
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	20...30 DC; (US ; till SELV/PELV)
Strömförbrukning	[mA]	300...3900; (US)
Skyddsklass		III
Extra spänningsförsörjning	[V]	20...30 DC; (UA)
Ställdonsförsörjning UA		
Max. strömbelastning totalt	[A]	3,6



IO-Linkmaster med Profinet-interface

IO-Link Master PL PN 8P IP67

Givarförsörjning US		
Max. strömbelastning totalt	[A]	3,6
In- / utgångar		
Totalt antal ingångar och utgångar		12; (konfigurerbar)
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 12; Antal kopplingsutgångar: 8
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Kopplingsnivå Hög	[V]	11...30
Kopplingsnivå Låg	[V]	0...5
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja
Utgångar		
Antal kopplingsutgångar		8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	300
Kortslutningssäker		ja
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface		Ethernet; IO-Link
Ethernet - PROFINET		
Överföringsstandard		100Base-TX
Överföringshastighet		100 MBit/s
Protokoll		PROFINET
Fabriksinställning		IP-adress: 0.0.0.0
		Subnätmask: 0.0.0.0
		Gateway IP-adress: 0.0.0.0
		MAC-adress: se etikett
		CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
Notering på gränssnitten		Netload Class III
		SNMP (Simple Network Management Protocol)
		MRP (Media Redundancy Protocol)
		Supportade nätverkstopologier: linje
		ring
IO-Link Master		
Typ av transmission		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
Antal utgångar Klass A		4
Antal utgångar Klass B		4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90
Kapslingsklass		IP 65; IP 66; IP 67
Skyddsklass (NEMA 250)		6P
Föreningensgrad		2



IO-Linkmaster med Profinet-interface

IO-Link Master PL PN 8P IP67

Kemiska medier	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		63

Mekaniska data

Vikt [g]	409,5
Material	kapsling: PA orange; Honkontakt: Mässing förnicklad
Tätningmaterial	FKM

Anmärkning

Anmärkning	För ytterligare information, se bruksanvisningen.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - Ethernet

Anslutning: M12; kodning: D; Packning: FKM




IN / OUT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	inte använd

Elektrisk anslutning - Processanslutning

Anslutning: M12; kodning: A; Packning: FKM



IO-Link Port Class A X01...X04

1	Spänningsförsörjning, givare (US) L+
2	Digital ingång
3	Spänningsförsörjning, givare (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	inte använd



IO-Linkmaster med Profinet-interface

IO-Link Master PL PN 8P IP67

IO-Link Port Class B X05...X08

1	Spänningsförsörjning, givare (US) L +
2	ställdonsförsörjning (UA) L+
3	Spänningsförsörjning, givare (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	ställdonsförsörjning (UA) L-

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning IN

Anslutning: M12; kodning: T




X31

1	+ 24 V DC (US) brun
2	GND (UA) vit
3	GND (US) blå
4	+ 24 V DC (UA) svart

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning OUT

Anslutning: M12; kodning: T; Packning: FKM



X32

1	+ 24 V DC (US) brun
2	GND (UA) vit
3	GND (US) blå
4	+ 24 V DC (UA) svart