




RFID läs/skrivhuvud med CAN interface och CANopen
protokoll

DTMHF INRWCOUS03



Applikation		
Radiogodkännande för	USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Ukraina; Brasilien	
Hänvisning till radiogodkännande	Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under “Nedladdningar”.	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	9...32 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Skyddsklass		III
Arbetsfrekvens	[MHz]	13,56
RFID-standard		ISO 15693
Område		
Avstånd läs/skrivhuvuden framsida	[mm]	200
Avstånd läs/skrivhuvuden sidan	[mm]	100
Avstånd till ID-tag	[mm]	
		≤ 55
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	CAN	
CAN		
Protokoll	CANopen	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 67; IP 69K
Godkännanden / tester		
Stöttålighet	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / upprepande
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / icke-upprepande
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz



RFID läs/skrivhuvud med CAN interface och CANopen protokoll

DTMHF INRWCOUS03

MTTF (Mean Time To Failure) [års]

475

Mekaniska data

Vikt [g]	175,15
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Gängbeteckning	M30 x 1,5
Material	kapsling: rostfritt stål; Skyddshölje: PPS; LED-fönster: PEI

Displayer / manöverelement


Display	Preoperational Mode	1 x LED, grön lyser
	Operational Mode	1 x LED, grön blinkar
	Fel	1 x LED, röd blinkar
	taggkommunikation	1 x LED, gul lyser

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



1	inte använd
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L