

Kompakt RFID-enhet

DTRUHFA HLRWETUS04



- 1 LED Funktionsstatus
 2 LED-display (stapel) fältbussinterface
 3 Anslutningsgångar M4 max. insticksdjup 15mm

Applikation

Radiogodkännande för

Japan

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	19,2...28,8 DC
Strömförbrukning	[mA]	500
Effektförbrukning	[W]	8,6
Skyddsklass		III
Arbetsfrekvens	[MHz]	916,8...920,4
RFID-standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Överföringseffekt EIRP	[mW]	200; (maximal: 250 mW)

Utgångar

Max. strömbelastning per utgång

[mA]

100; (max.)

Gränssnitt

Kommunikationsinterface

Ethernet

Ethernet - TCP/IP

Protokoll

TCP/IP

Fabriksinställning

IP-adress: 192.168.0.79

Subnätmask: 255.255.255.0

Gateway IP-adress: 192.168.0.100

Användartyp

Parameterinställning; Dataöverföring

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...55

Hänvisning till omgivningstemperatur

med monteringsplatta och kylelement: -20...60 °C

Lagringstemperatur

[°C]

-25...80


Kapslingsklass

IP 67



Kompakt RFID-enhet

DTRUHFA HLRWETUS04

Godkännanden / tester		
Stöttålighet	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / Permanent chock
		50 g (11 ms) / singel chock
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
Mekaniska data		
Vikt	[g]	692
Mått	[mm]	113 x 118,6 x 50
Material	kapsling: Aluminium; PBT / PC; rostfritt stål	
Displayer / manöverelement		
Display	Spänningsmatning	1 x LED, grön
	LED-display (stapel)	4 x LED, gul signalstyrka ID-tag
	status	2 x LED, grön/röd fältbussinterface
	status	2 x LED, grön/gul Ethernet
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning - Ethernet		
Anslutning: 2 x M12; kodning: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		
		
PWR		
1	L+	
2	digitala in-/utgångar 2	
3	L-	
4	digitala in-/utgångar 1	
5	inte använd	