




Applikation		
Applikation	för upp till 4 läs-/skrivhuvuden typ ANT41x/ANT51x	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 3000
In- / utgångar		
Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 4	
Utgångar		
Antal kopplingsutgångar	4	
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	PROFIBUS DP	
Fabriksinställning	IP-adress: 192.168.0.79	
	Subnätmask: 255.255.255.0	
	Gateway IP-adress: 192.168.0.100	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...85
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
Stöttålighet	IEC 60068-2-27	15 g 11 ms
Vibrationstålighet	IEC 60068-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)



RFID utvärderingsenhet LF/HF

DTELF/HFABRWDPUS00

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	101,69
-----------------------------------	--------

Mekaniska data

Vikt [g]	390
Mått [mm]	115 x 46,2 x 85
Material	Överdel: PA Grivory GV5H orange; Överdel: TPE; underdel: GD-ALSi12

Displayer / manöverelement

Display	Spänningsmatning	1 x LED, grön
		1 x LED, gul
	Profibus-DP	1 x LED, röd
		1 x LED, grön
	Ethernet	1 x LED, grön
		1 x LED, gul
	In- / utgångar	1 x LED, grön
		1 x LED, gul

Tillbehör

Ingående delar	Skyddskåpa: M12, E73004
----------------	-------------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - Profibus IN


Anslutning: M12; kodning: B



1	n.c.
2	RxD/TxD-N
3	n.c.
4	RxD/TxD-P

Elektrisk anslutning - Profibus OUT

Anslutning: M12; kodning: B



1	P5V
2	RxD/TxD-N
3	DGND
4	RxD/TxD-P
5	n.c.



RFID utvärderingsenhet LF/HF

DTELF/HFABRWDPUS00

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning

Anslutning: M12; kodning: A



1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.