




Applikation

Applikation för upp till 4 läs-/skrivhuvuden typ ANT41x/ANT51x

Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 18...30 DC

Strömförbrukning [mA] < 3000

In- / utgångar

Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 4

Utgångar

Antal kopplingsutgångar 4

Max. strömbelastning per utgång [mA] 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)

Gränssnitt

Kommunikationsinterface Ethernet

Fabriksinställning IP-adress: 192.168.0.79

Subnätmask: 255.255.255.0

Gateway IP-adress: 192.168.0.100

Ethernet - EtherCAT

Protokoll EtherCAT

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -20...60

Lagringstemperatur [°C] -20...85

Kapslingsklass IP 67



RFID utvärderingsenhet LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

Godkännanden / tester

Stöttålighet	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Vibrationstålighet	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	108,28	

Mekaniska data

Vikt [g]	394
Mått [mm]	115 x 46,2 x 85
Material	Överdel: PA Grivory GV4H orange; Överdel: TPE; underdel: GD-AlSi12

Displayer / manöverelement

Display	Spänningsmatning	1 x LED, grön
		1 x LED, gul
	EtherCAT RUN/ERR	2 x LED, röd/grön
	EtherCAT IN/OUT	1 x LED, grön
		1 x LED, gul
	In- / utgångar	1 x LED, grön
		1 x LED, gul

Tillbehör

Ingående delar	Skyddskåpa: M12, E73004
----------------	-------------------------

Anmärkning

Anmärkning	EtherCAT är ett registrerat varumärke och patenterad teknik, licensierad av Beckhoff Automation GmbH, Tyskland
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - Ethernet

Anslutning: 2 x M12; kodning: D




IN / OUT

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektrisk anslutning - Processanslutning

Anslutning: 4 x M12; kodning: A





RFID utvärderingsenhet LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.