




RFID läs/skrivhuvud HF

DTRHF GNRWIOUS03



Applikation			
Applikation		Detektering av föremål på transportsystem	
Radiogodkännande för		USA; Kanada; EU/RED; Australien; Kina; Singapore; Japan; Taiwan; Israel; Indien	
Hänvisning till radiogodkännande		Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under “Nedladdningar”.	
Elektriska data			
Anslutningsspänning	[V]	19,2...28,8 DC	
Strömförbrukning	[mA]	< 50	
Skyddsklass		III	
Arbetsfrekvens	[MHz]	13,56	
RFID-standard		ISO 15693	
Område			
Avstånd till ID-tag	[mm]	refererar till en 30mm tagg; I-CODE SLI	: ≤ 40
Gränssnitt			
Kommunikationsinterface		IO-Link	
Typ av transmission		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision		1.1	
SDCI-standard		IEC 61131-9	
Profil		Smart Sensor: Device Identification	
SIO-läge		nej	
Nödvändig masterporttyp		A	
Min. processcykeltid	[ms]	22	
Understödda DeviceIDs		Drift typ	DeviceID
		default	967
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60	
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80	
Kapslingsklass		IP 67; IP 69K	



RFID läs/skrivhuvud HF

DTRHF GNRWIOUS03

Godkännanden / tester		
Stöttålighet	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / upprepande
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / icke-upprepande
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Elektrisk säkerhet	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Mekaniska data	
Vikt [g]	106,25
Kapsling	cylindrisk
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 70
Gångbeteckning	M18 x 1
Material	kapsling: rostfritt stål (1.4301 / 304); Skyddshölje: PPS; plugg: PEI


Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
	taggkommunikation	1 x LED, gul

Tillbehör	
Ingående delar	Mutter 2 x M18 x 1

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

