


RFID UHF kompakt enhet

DTRUHFA HLRWIOUS04



- 1 LED Funktionsstatus
 2 LED-display (stapel)
 3 Anslutningsgånga: M4 max. insticksdjup: 15 mm



Applikation

Applikation	Detektering av föremål på transportsystem
Radiogodkännande för	Kanada; USA

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	18...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 250
Effektförbrukning [W]	4,8
Skyddsklass	III
Arbetsfrekvens [MHz]	902...928
RFID-standard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Överföringseffekt EIRP [mW]	200; (maximal: 410 mW)

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	IO-Link				
Typ av transmission	COM3 (230,4 kBaud)				
IO-Link revision	1.1				
Understödda DeviceIDs	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Drift typ</th><th>DeviceID</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>default</td><td>1418</td></tr> </tbody> </table>	Drift typ	DeviceID	default	1418
Drift typ	DeviceID				
default	1418				

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...60
Lagringstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

Stöttålighet	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / Permanent chock
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / singel chock
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Elektrisk säkerhet	EN 61010-2-201	elektrisk matning endast via PELV kretsar



RFID UHF kompakt enhet

DTRUHFA HLRWIOUS04

UL godkännande	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Spänningsmatning	Limited Voltage/Current
	Filnummer UL	E205959

Mekaniska data

Vikt	[g]	635,8
Mått	[mm]	120 x 50 x 113
Material		PBT; PC; rostfritt stål; Aluminium

Displayer / manöverelement


Display	drift	1 x LED, grön
	taggkommunikation	4 x LED-display (stapel), gul antal taggar i läsområdet

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



- 1 Spänningsförsörjning, givare
- 2 inte använd
- 3 Spänningsförsörjning, givare
- 4 IO-Link
- 5 inte använd