


ANT431



RFID läs/skrivhuvud HF

DTRHF INRWIDUS03



Applikation

Applikation	Detektering av föremål på transportsystem
Radiogodkännande för	USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Ukraina
Hänvisning till radiogodkännande	Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under "Nedladdningar".

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	19,2...28,8 DC; (Matning endast genom utvärderingsenheten DTE10x (enligt EN 60950-1))
Strömförbrukning [mA]	< 50
Skyddsklass	III
Arbetsfrekvens [MHz]	13,56
RFID-standard	ISO 15693

Område

Avstånd läs/skrivhuvuden framsida [mm]	160
Avstånd läs/skrivhuvuden sidan [mm]	120
Avstånd till ID-tag [mm]	refererar till en 30mm tagg; I-CODE SLI : ≤ 45

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	DATA / DTE10x
-------------------------	---------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...60
Lagringstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67; IP 69K

Godkännanden / tester

Stöttålighet	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, kontinuerlig)
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz

Mekaniska data

Vikt [g]	179
----------	-----



RFID läs/skrivhuvud HF

DTRHF INRWIDUS03

Hölje	cylindrisk
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 50
Gångbeteckning	M30 x 1,5
Material	kapsling: rostfritt stål; Skyddshölje: PPS

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
	taggkommunikation	1 x LED, gul

Tillbehör

Ingående delar	Mutter 2 x M30 x 1,5
----------------	----------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

