


ANT516



RFID läs/skrivhuvud HF

DTRHF KQRWIDUS03-



- 1 LED
- 2 Sensorytan



Applikation			
Applikation		Detektering av föremål på transportsystem	
Radiogodkännande för		EU/RED; Japan; Australien; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Ukraina; USA; Kanada; Malaysia; Brasilien; Mexico; Vietnam	
Hänvisning till radiogodkännande		Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under “Nedladdningar”.	
Elektriska data			
Anslutningsspänning	[V]	19,2...28,8 DC	
Strömförbrukning	[mA]	< 60	
Skyddsklass		III	
Arbetsfrekvens	[MHz]	13,56	
RFID-standard		ISO 15693	
Område			
Avstånd läs/skrivhuvuden framsida	[mm]	170	
Avstånd läs/skrivhuvuden sidan	[mm]	160	
Avstånd till ID-tag	[mm]	refererar till 30 mm tagg och antenn monterad på metall, I-CODE SLI	≤ 32
Gränssnitt			
Kommunikationsinterface		DATA / DTE10x	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60	
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80	
Kapslingsklass		IP 67; IP 69K	
Godkännanden / tester			
Stöttålighet		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, kontinuerlig)
Vibrationstålighet		EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		457,9	

ANT516



RFID läs/skrivhuvud HF

DTRHF KQRWIDUS03-

UL godkännande	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Spänningsmatning	Limited Voltage/Current
	Filnummer UL	E205959

Mekaniska data		
Vikt	[g]	90
Kapsling		rektangulär
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	20 x 7 x 48
Material		PBT; TPE-U; rostfritt stål

Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
	taggkommunikation	1 x LED, gul

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm ²

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

