


ANT600



RFID läs/skrivhuvud HF

DTRHF HLRWIDUS03



Applikation			
Applikation		Detektering av föremål på transportsystem	
Radiogodkännande för		EU/RED; Japan; Australien; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Ukraina; Malaysia; Brasilien; Kanada; Mexico; Nya Zeeland; Sydkorea; USA; Vietnam	
Hänvisning till radiogodkännande		Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under “Nedladdningar”.	
Elektriska data			
Anslutningsspänning	[V]	19,2...28,8 DC; (Matning endast genom utvärderingsenheten DTE10x)	
Strömförbrukning	[mA]	< 150	
Skyddsklass		III	
Arbetsfrekvens	[MHz]	13,56	
Område			
Avstånd läs/skrivhuvuden framsida	[mm]	400	
Avstånd läs/skrivhuvuden sidan	[mm]	600	
Avstånd till ID-tag	[mm]	refererat till ID-TAG E80384	: < 190
		refererar till ISO card E80407	: < 230
Gränssnitt			
Kommunikationsinterface		DATA / DTE10x	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60	
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80	
Kapslingsklass		IP 67	
Godkännanden / tester			
Stöttålighet		EN 60068-2-27	40 g 6 ms / Permanent chock
		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / singel chock
Vibrationstålighet		EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz

ANT600



RFID läs/skrivhuvud HF

DTRHF HLRWIDUS03

UL godkännande	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Spänningsmatning	Limited Voltage/Current
	Filnummer UL	E205959

Mekaniska data

Vikt	[g]	450
Mått	[mm]	120 x 50 x 113
Material		PBT; PC; rostfritt stål

Displayer / manöverelement


Display	drift	1 x LED, grön
	taggkommunikation	4 x LED-display (stapel), gul signalstyrka ID-tag

Anmärkning

Anmärkning	För avstånd till andra ID-tags, se respektive datablad (E803xx)
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

