


DV2310



3-segment signallampa

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz



1 signal



Applikation

Applikation

signal för maskinstatus

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC; (till SELV/PELV)
Nominell spänning DC	[V]	24
Strömförbrukning	[mA]	< 200

Ingångar

Ingångsström Hög	[mA]	6
------------------	------	---



3-segment signallampa

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI-standard	IEC 61131-9	
SIO-läge	ja	
Nödvändig masterporttyp	A	
Min. processcykeltid [ms]	3,2	
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	1467
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-25...50	
Lagringstemperatur [°C]	-40...75	
Max. relativ luftfuktighet [%]	90	
Lufttryck [kPa]	< 106	
Max. höjd över havet [m]	2000	
Kapslingsklass	IP 54	
Godkännanden / tester		
UL godkännande	Spänningsmatning	Class 2
Mekaniska data		
Vikt [g]	520	
Monteringstyp	Monteringsfot	
Mått [mm]	Ø 70 / L = 280	
Material	kapsling: ABS; Optik: PC	
Displayer / manöverelement		
Display	LED-segment	3 x 4 LED
Akustisk signal	signal	
Max. ljudtryck [dB]	85	
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)	monteringsplatta, E89060	
	väggfixtur, E89061	
	Monteringsadapter, E89063	
	fästa med kabelanslutning på sidan, E89064	
	montagerör, E89065	
	montagerör, E89066	
	montagerör, E89067	
Anmärkning		
Anmärkning	För ytterligare information, se bruksanvisningen.	
Förpackning	1 antal	

DV2310



3-segment signallampa

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: M12; kodning: A



1	L+
2	inte använd
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

diagram och grafer

