



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available



Produktegenskaper

Hölje	plasthölje
-------	------------

Applikation

Applikation	utvärdering av pulssekvenser, för övervakning av underskridande av varvtal med min- och max-kopplingspunkt
-------------	--

Elektriska data

Nominell spänning DC	[V]	24...28
Strömförbrukning	[mA]	< 50
Extrakraft för givare DC	[V]	10,5; (≤ 10 mA)

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal reläutgångar: 1
-----------------------	-----------------------

Utgångar

Antal reläutgångar	1
Kontaktbelastning	8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC)

Mät-/ Inställningsområde

Inställningsområde	[Imp/min]	100...20000
--------------------	-----------	-------------

Noggrannhet / Avvikelse

Repeternoggrannhet	[% av Sr]	1
--------------------	-----------	---

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt	Teach-funktion
-----------------------------	----------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklass		IP 65



Utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

Kapslingsklass anslutningsklämmor	IP 20	
Mekaniska data		
Hölje	plasthölje	
Material	kapsling: PC; skyddsplåt: Polystyrol transparent	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, grön
	drift	1 x LED, grön
	Parameterinställning	2 x LED, röd
	Ingångssignal	1 x LED, gul
Elektrisk anslutning		
Anslutning		