



Multifunktionsdisplay för övervakning av varvtal, hastighet och tid

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC



panel cutout 91 x 43 mm



Produktegenskaper

Mått [mm] 48 x 112 x 116

Applikation

Applikation Universell utvärdering och visning av alla fysikaliska storheter; som grundar sig på impulsföljder

Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 18...30 DC

Strömförbrukning [mA] 100

In- / utgångar

Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 4; Antal analogutgångar: 1

Ingångar

Antal kopplingsingångar 2

Utgångar

Antal kopplingsutgångar 4

Antal analogutgångar 1

Analog strömutgång [mA] 0...20

Max. skenbart motstånd [Ω] 270

Analog spänningsutgång [V] -10...10

Precision analogutgång; [%] 0,1

Överlastskydd ja

Analogutgångens upplösning 16 bit

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -20...60

Lagringstemperatur [°C] -25...70

Kapslingsklass IP 65

Kapslingsklass anslutningsklämmor IP 20



Multifunktionsdisplay för övervakning av varvtal,
hastighet och tid


DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekaniska data	
Vikt [g]	302,5
Monteringstyp	panel cutout: 91 x 43 mm
Mått [mm]	48 x 112 x 116
Material	Noryl UL94-V-0

Displayer / manöverelement		
Display	Färgdisplay	fullgrafik LCD-display, Pekskärm

Elektrisk anslutning	
skruvklämmor:	
Anslutning	



NC: inte använd