




Multifunktionsdisplay för övervakning av analoga standardsignaler

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC



panel cutout 91 x 43 mm



Produktegenskaper

Mått	[mm]	48 x 112 x 116
------	------	----------------

Applikation

Applikation	visar och styr analoga signaler; t.ex. tryckgivare, temperaturgivare eller flödesgivare
-------------	---

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	50...60
Anslutningsspänning	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	100
Effektförbrukning	[W]	3

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal analogingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 4; Antal analogutgångar: 1
-----------------------	--

Ingångar

Antal analogingångar		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analog ingång (ström)	[mA]	0...20
Analog ingång (spänning)	[V]	-10...10
Analogingångens upplösning		16 bit
Noggrannhet på analogingångarna	[%]	0,1

Utgångar

Antal kopplingsutgångar		4
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	200
Antal analogutgångar		1
Analog strömoutput	[mA]	0...20
Max. skenbart motstånd	[Ω]	270
Analog spänningsutgång	[V]	-10...10
Precision analogutgång;	[%]	0,1
Överlastskydd		ja
Analogutgångens upplösning		16 bit



Multifunktionsdisplay för övervakning av analoga standardsignaler

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 65
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20

Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekaniska data		
Vikt	[g]	350,5
Monteringstyp		panel cutout: 91 x 43 mm
Mått	[mm]	48 x 112 x 116
Material		Noryl UL94-V-0

Displayer / manöverelement		
Display	Färgdisplay	fullgrafik LCD-display, Pekskärm

Elektrisk anslutning

skruvklämmor:

Anslutning

