




Multifunktionsdisplay för övervakning av analoga standardsignaler

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC



panel cutout 91 x 43 mm



Produktegenskaper

Kommunikationsinterface	IO-Link
Mått [mm]	48 x 112 x 116

Applikation

Applikation	visar och styr analoga signaler; t.ex. tryckgivare, temperaturgivare eller flödesgivare
-------------	---

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	18...30 DC
Strömförbrukning [mA]	100

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal analogingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 4
-----------------------	---

Ingångar

Antal analogingångar	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analog ingång (ström) [mA]	0...20
Analog ingång (spänning) [V]	-10...10
Analogingångens upplösning	16 bit
Noggrannhet på analogingången [%]	0,1

Utgångar

Antal kopplingsutgångar	4
Max. strömbelastning per utgång [mA]	200
Överlastskydd	ja

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	IO-Link
Typ av transmission	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
Nödvändig masterporttyp	A
Min. processcykeltid [ms]	3



Multifunktionsdisplay för övervakning av analoga standardsignaler

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 65
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20

Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekaniska data		
Vikt	[g]	318
Monteringstyp		panel cutout: 91 x 43 mm
Mått	[mm]	48 x 112 x 116
Material		Noryl UL94-V-0

Displayer / manöverelement		
Display	Färgdisplay	fullgrafik LCD-display, Pekskärm

Elektrisk anslutning

skruvklämmor:

Anslutning

