


Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0015G04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

skärmad ledning

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...70

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

578,8

Mått

[mm]

15 x 15 x 46,5

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E10420



Anslutningskabel hona


ADOGH040MSS0015G04

Elektrisk anslutning


kabel: 15 m, PVC, svart, Ø 5 mm, skärmad; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm är ej ansluten



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
WH =	blå
	vit