



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available



#### Produktegenskaper

Hölje Hölje för montering på DIN-skena

#### Applikation

Applikation universell utvärdering av pulssekvenser, för övervakning av över- eller underskridande ; Varvtalsövervakning

#### Elektriska data

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Nominell spänningstolerans [%]   | 10                  |
| Nominell spänningstolerans 2 [%] | 10                  |
| Nominell frekvens AC [Hz]        | 50...60             |
| Extrakraft för givare DC [V]     | 24; ( $\leq 30$ mA) |

#### In- / utgångar

Antal in och utgångar Antal analogutgångar: 1; Antal reläutgångar: 1

#### Utgångar

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Antal reläutgångar                  | 1                        |
| Kontaktbelastning                   | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
| Antal analogutgångar                | 1                        |
| Analog strömutgång [mA]             | 0...20                   |
| Max. skenbart motstånd [ $\Omega$ ] | 500                      |

#### Mät-/ Inställningsområde

Inställningsområde [Imp/min] 500...5000

#### Noggrannhet / Avvikelse

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Hysteres [% av Sr]            | 5...100 |
| Repeter Noggrannhet [% av Sr] | 1       |



## Utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

D100/230VAC/0-20mA

| Reaktionstider                       |                                             |          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Startfördröjning                     | [s]                                         | 0,5...15 |
| Mjukvara / programmering             |                                             |          |
| Justering av kopplingspunkt          | Finjustering inom området med potentiometer |          |
| Driftförhållanden                    |                                             |          |
| Omgivningstemperatur                 | [°C]                                        | 0...70   |
| Kapslingsklass                       |                                             | IP 40    |
| Kapslingsklass<br>anslutningsklämmor |                                             | IP 20    |
| Mekaniska data                       |                                             |          |
| Hölje                                | Hölje för montering på DIN-skena            |          |
| Material                             | plast                                       |          |
| Displayer / manöverelement           |                                             |          |
| Display                              | Utgångsstatus                               | LED, röd |
| Elektrisk anslutning                 |                                             |          |
| Anslutning                           |                                             |          |