


Lös honkontakt

SDOAT050--SFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC
---------------------	-----	----------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Kapslingsklass		IP 65
----------------	--	-------

Mekaniska data

Vikt	[g]	65,2
------	-----	------

Material		PA
----------	--	----

Gjuten-body material		PA
----------------------	--	----

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------



Lös honkontakt

SDOAT050--SFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 5...11 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x Ø 28 mm, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA



Anslutning

