


Anslutningskabel

VDOGH050ZDA0010C05STGH050ZDS



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja

Applikation

CAN-buss

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Lagringstemperatur

[°C]

-40...80

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

729

Mått

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

formgjuten zink, förnicklad

För användning i släpkedja

ja

För användning i släpkedja

Böjningsradie för flexibla installationer

min. 10x kabeldiametern

Böjningsradie vid fast installation

min. 5 x kabeldiametern

Färdhastighet

max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.

Böjningscykler

> 1 Mio.

Anmärkning

Förpackning

1 antal




Anslutningskabel

VDOGH050ZDA0010C05STGH050ZDS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,5 Nm




Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 7,2 mm, skärmad; vriden; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / vriden + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / vriden

kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 7,2 mm, skärmad; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BU =	blå
RD =	röd
WH =	vit
screen =	Skärm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

