


Anslutningskabel hona

ADOGA030MSS0010E03



Applikation

Speciella egenskaper

För användning i släpkedja

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4; (40° C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	404,431
Mått	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 2 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E11661



Anslutningskabel hona

ADOGA030MSS0010E03

Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PVC, gul, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 1/2", rak; kodning: C; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



GN =	Ledarfärger :
RD/BK =	grön
RD/WH =	röd / svart
	röd/vit