


Anslutningskabel

VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus

2 x LED, gul

drift

1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Anslutningskabel

VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Anslutning



BK =	Ledarfärger : svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

