


Anslutningskabel hona

ADOAO140MSS0005H10

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; För användning i släpkedja

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 30 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

579

Mått

[mm]

45 x 20 x 47

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

Mässing, förnicklad

För användning i släpkedja

ja

För användning i släpkedja

Böjningsradie för flexibla installationer

min. 12,5 x kabeldiametern

Färdhastighet

max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka
och max. 5 m/s² acceleration.

Torsion/vridningsvinkel

± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E11226



Anslutningskabel hona


ADOAO140MSS0005H10

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9,2 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M16, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U: inte använd
R: inte använd
G: inte använd
M: inte använd
Ledarfärger :

BN = brun
BU = blå
GN = grön
GY = grå
PK = rosa
RD = röd
WH = vit
YE = gul