


Anslutningskabel hona

ADOGA030MSS0018E03



Applikation

Speciella egenskaper

För användning i släpkedja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 250 AC/DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4; (40° C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

666

Mått

[mm]

14,5 x 14,5 x 42,5

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

För användning i släpkedja

ja

För användning i släpkedja

Böjningsradie för flexibla installationer

min. 10x kabeldiametern

Färdhastighet

max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka
och max. 5 m/s² acceleration.

Böjningscykler

> 2 Mio.

Torsion/vridningsvinkel

± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E12531



Anslutningskabel hona

ADOGA030MSS0018E03

Elektrisk anslutning


kabel: 18 m, PVC, gul, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 1/2", rak; kodning: C; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



GN =	Ledarfärger :
RD/BK =	grön
RD/WH =	röd / svart
	röd/vit