


Strömförsörjningsmodul för elektronisk säkring

Fuse/IO-Link/24VDC/Module



- 1 Etikett
- 2 status LED
- 3 push-in anslutningar IO-Link
- 4 intryckningsanslutning 0 V
- 5 intryckningsanslutning 24 V DC



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	till SELV/PELV
Nominell spänning DC	[V]	24
Ingångsspänning DC	[V]	19,2...30
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Strömavbrottstid (nominell spänning 24 V DC)	[ms]	10
Ingångsström (nominell spänning 24 V DC)	[A]	40
Viloström	[mA]	10

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	IO-Link
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
SIO-läge	nej
Min. processcykeltid	[ms] 20
Understödda DeviceIDs	Drift typ DeviceID
	default 892
Hänvisning	För mer information se IODD-PDF filen i "Downloads"

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...70
Kapslingsklass		IP 20; (frontplacerad)



Strömförsörjningsmodul för elektronisk säkring

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Föreordningsgrad	2
------------------	---

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-6-3	okänslighet mot radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet)
	EN 61000-6-2	störningsokänslighet

Mekaniska data

Vikt	[g]	73
Mått	[mm]	80 x 12,5 x 98

Displayer / manöverelement

Display	status	1 x LED, röd/grön/orange
---------	--------	--------------------------

Elektrisk anslutning

push-in anslutningar:

anslutningshävvarm/remsa:

Anslutning

