




Anslutningskabel hona

ADOGH080MSS0010B08

För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade.
Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.



Applikation		
Speciella egenskaper		För användning i släpkedja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	2
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...80
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	537,5
Mått	[mm]	15 x 15 x 43
Material		kapsling: TPU svart
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 15 x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3 m/s
	Böjningscykler	> 1 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 30 °/m
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E12167



Anslutningskabel hona

ADOGH080MSS0010B08

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, svart; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 1...1,5 Nm



Anslutning

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Färgkodning enligt
DIN 47100

Ledarfärger :

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
WH =	vit
YE =	gul