


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-PPV-M6



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

Liten böjradie

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF; OOF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

20

OOF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

220

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

20

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Vikt

[g]

48

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

35

Totallängd

[mm]

600


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-PPV-M6

Min. böjradie	[mm]	10
Fiberplacering		
Material		Adapter: ABS
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		PU
Tillbehör		
Ingående delar		sexkantmuttrar: 2 x M6, rostfritt stål
		tandlåsbrickor: 2
		räfflad mutter: 1 x M11
Anmärkning		
Förpackning		1 antal