

Kompakt utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: DI5022

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	10
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Applikation

Applikation	enkel utvärdering av linjära eller roterande rörelser vid låga varvtal eller stillestånd; blockering
-------------	--

Elektriska data

Nominell spänning DC [V]	10...36
Strömförbrukning [mA]	< 3
Polaritetssäker	ja

Utgångar

Totalt antal utgångar	1
Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	1,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Belastningsström i kopplingsutgången, kort tid [mA]	250
Kortslutningssäker	ja
Överlastskydd	ja

Område


Avkänningsavstånd [mm]	10
Avkänningsavstånd inställbar	nej



Kompakt utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ

Mät-/ Inställningsområde		
Inställningsområde	[Imp/min]	30...3000
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3	
Hysteres	[% av Sr]	5
Reaktionstider		
Startfördröjning	[s]	0
Max. dämpningsfrekvens	[Imp/min]	15000
Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt	Potentiometer	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	258,8
Montering	inbyggbar	
Mått	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Gängbeteckning	M30 x 1,5	
Material	Mässing specialbelagd; PBT	
Åtdragningsmoment	[Nm]	50
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, grön
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Anslutning		



Ledarfärger :

BK = svart

BN = brun

BU = blå