




Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-V-M6



Applikation		
Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell	
Applikation	Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer; Tål olika aggressiva kemikalier	
Område		
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	40
OOF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	200
OUF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	40
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...150
Mekaniska data		
Vikt	[g]	62,1
Typ av sensorhuvud		rak
Gänga sensorhuvud		M6
Sensorhuvuddiameter	[mm]	7
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	45



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-V-M6

Totallängd	[mm]	600
Min. böjradie	[mm]	20
Fiberplacering		①
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		Metallsilikon
Tillbehör		
Ingående delar		sexkantmuttrar: 2 x M6, rostfritt stål
		tandlåsbrickor: 2
		räfflad mutter: 1 x M11
Anmärkning		
Förpackning		1 antal