


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-M-V-R3



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Applikation

Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer; Tål olika aggressiva kemikalier

Område

Område med fiberoptikförstärkare typ

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Område fiberoptik

[mm]

1200

OKF

Område fiberoptik

[mm]

120

OOF

Område fiberoptik

[mm]

400

OUF

Område fiberoptik

[mm]

120

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniska data

Vikt

[g]

95,5

Typ av sensorhuvud

vinklad

Sensorhuvuddiameter

[mm]

3

E20493



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-M-V-R3

Längd fiberoptikhuvud	[mm]	10
Totallängd	[mm]	600
Min. böjradie	[mm]	20
Fiberplacering		●
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		Metallsilikon
Tillbehör		
Ingående delar		Monteringsklämma: 2, E20103
Anmärkning		
Förpackning		1 antal