




Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-V-M6/1,5M



Applikation		
Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell	
Applikation	Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer; Tål olika aggressiva kemikalier	
Område		
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ	OKF; OUF	
OKF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	36
OUF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	36
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...150
Mekaniska data		
Vikt	[g]	101,5
Typ av sensorhuvud		rak
Gänga sensorhuvud		M6
Sensorhuvuddiameter	[mm]	7
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	45
Totallängd	[mm]	1500
Min. böjradie	[mm]	20

E20523



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-V-M6/1,5M

Fibermaterial	Glas
Fiberhuvudmaterial	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel	Metallsilikon
Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 4 x M6, rostfritt stål
	tandlåsbrickor: 2
	räfflad mutter: 1 x M11
Anmärkning	
Förpackning	1 antal