


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-MPV-M6



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

Robust design för användning i tuffa industriella miljöer; Tål olika aggressiva kemikalier

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF; OOF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

20

OOF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

220

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

20

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Vikt

[g]

58,5

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

Totallängd

[mm]

600

Min. böjradie

[mm]

20

Fiberplacering



Fibermaterial

PMMA

Fiberhuvudmaterial

rostfritt stål (1.4305 / 303)

Material fibermantel

Metallsilikon

E20565



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-MPV-M6

Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 2 x M6, rostfritt stål
	tandlåsbrickor: 2
	räfflad mutter: 1 x M11
Anmärkning	
Förpackning	1 antal