

Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Applikation

För användning i industriella miljöer

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Område fiberoptik

[mm]

200

OBF

Område fiberoptik

[mm]

450

OCF (High Power)

Område fiberoptik

[mm]

2770

OO50

Område fiberoptik

[mm]

800

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniska data

Vikt

[g]

51

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M4

E20703



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

Längd fiberoptikhuvud	[mm]	15
Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	30
Fiberplacering		●
Kärndiameter	[mm]	1
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4301 / 304)
Material fibermantel		PE

Tillbehör

Ingående delar	sexkantmuttrar: 4 x M4, rostfritt stål
	tandlåsbrickor: 4
Tillbehör (alternativ)	Kapverktyg för fiberoptik:, E20600

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------